



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 4
GTIN	4045197814906
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 5,5 - 16 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M9 – M27

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Gesamtlänge: 470 mm

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	7 - 20 mm
Gesamtlänge	470 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M9 – M27
Spannweite □	5,5 - 16 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen