



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 1.1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 2 - 8 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M1 – M12

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Gesamtlänge: 200 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	200 mm
Spannweite □	2 - 8 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M12
für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen