




Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 254



Bestelldaten

Bestellnummer	313745 254
GTIN	4062406699307
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacken weich, lang, Verzahnung 1,5×60°.

Feingefräste Nute und Verzahnung **unbrüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Breite B	40 mm
Bohrungsabstand a	30 mm
für Gewinde DIN 912	M12
für Futter-Typ	254 mm
Höhe H	40 mm

Nutenbreite D	16 mm
Bohrungsabstand b	30 mm
Länge L	125 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen