

Mitutoyo**Innen-Feinmessgerät mit Messuhr, Messbereich: 18-35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Selbstzentrierendes Innen-Messgerät mit Dreipunktauflage. Gerätehalter und Messuhr mattverchromt. Messuhr durch Kunststoffgehäuse stoßgeschützt. Gerätehalter durch Handschutz temperaturstabilisiert. Durch verschieden lange, auswechselbare Messbolzen und Zwischenringe wird das Messgerät auf den Bohrungs- \varnothing eingestellt.

Messbolzen mit HM-Tastkugel.

Verwendung:

Vergleichsmessgerät zur Kontrolle von Bohrungen auf \varnothing -Genauigkeit, Zylindrizität und Rundheit.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr Nr. 432051 Gr.10/58 mit 1/100-mm-Ablesung.

Technische Beschreibung

Messbereich	18 - 35 mm
Wiederholpräzision ohne Messuhr	0,5 μ m
Zentrierteller Breite	12,7 mm
Messtiefe	100 mm

Anzahl Messbolzen	9
Norm	Werksnorm
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C1
Kalibrierung	C4
Produktart	2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungInnen-Feinmessgerät (Bauform B + C) maximaler Messbereich 60 mm	023210 60
KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10
DAkkS-KalibrierungInnen-Feinmessgerät (Bauform B + C) maximaler Messbereich 60 mm	023220 60
DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

Zubehör

Distanzring Innen-Ø 5,3 mm Ringbreite 0,5 mm	435220 0,5
Distanzring Innen-Ø 5,3 mm Ringbreite 1 mm	435220 1