

Garant
Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A16Q SVUCR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Kopflänge L_1	31 mm
Plattengröße	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mittenversatz L_3	11 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange