



HOLEX Pro Tap Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, für metrisches Gewinde: M3-12



Bestelldaten

Bestellnummer	146440 M3-12
GTIN	4062406711214
Artikelklasse	12I

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer. Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum. **Verbesserter HSS-E Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.** Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 132680
Norm: DIN 371

Technische Beschreibung

Serie	Pro Tap
Gewindeart	M

Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371
Produktart	Gewindebohrer