


**Garant**
**GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 12/1,0mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	206372 12/1,0
GTIN	4045197599193
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**GARANT Diabolo:**

Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.

Toleranz: Schneidenradius  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Baumaße nach Werksnorm und 50°-Spirale.

Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Ohne dynamische Drallsteigung.

**Technische Beschreibung**

Freistellungs-Ø $D_1$	11 mm
Zähnezahl Z	6
Vorschub $f_z$ für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC	0,08 mm
Schneiden-Ø $D_c$	12 mm
Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung	38 mm
Schneidenradius $R_1$	1 mm
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Schneidenlänge $L_c$	12 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Spiralwinkel	50 Grad

Serie	Diabolo
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Farbring	rot
Produktart	Torusfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 50 HRC	geeignet	190 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	170 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	150 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	110 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------

