

**Garant****GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN,  
Nenn-Ø DC: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	164415 14
GTIN	4062406698546
Artikelklasse	10P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Spezial-HPC-Reibahlen** der neuesten Generation für die **Titanbearbeitung**, mit verbesserter Schneidengeometrie und weiterentwickeltem Hartmetall-Substrat. Extrakurze Schneide für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide.

**NC-gerechte Ausführung** mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme speziell in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern**. Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch ungleiche Teilung der Schneiden und spezielle Gestaltung der Rundfasenbreite.

**Toleranzangaben:**

**Konfigurierbar:** Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.

**Verwendung:**

Spezielle Ausführung für Grundloch-Bohrungen.

**Hinweis:**

Lieferzeit: 4 Wochen.

**Technische Beschreibung**

Serie	Master Titan
Toleranz	konfigurierbar
Schneidenlänge $L_c$	15 mm
Auskraglänge $L_1$	85 mm
Gesamtlänge $L$	130 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,48 mm/U
Ø-Bereich	13,201 - 14,2 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Reibaufmaß im Ø Richtwert	0,1 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie	HPC
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grundloch
Farbring	pink
Produktart	Reibahle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		