

Garant
VHM-Scheibenfräser HPC, TiAlN, Ø×Breite ±0,1×k11: 80X10 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	185010 80X10
GTIN	4045197367136
Artikelklasse	11V

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich.

Satzfräser: Fräser mit gleichem Ø und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.

2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräasers eingesetzt werden.

Hinweis:

- **Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.**
- **Passende Fräsdornringe siehe Gruppe 30.**
- **Vollnuten: f_z für $a_e = 0,1 \times D$.**

Bohrungs-Ø H6 d₁: 27 mm

Zähnezahl Z: 18

Bundstärke b ±0,1: 7 mm

Bund-Ø d₂ ±1: 50 mm

Zahnhöhe Zh: 15 mm

Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B: 10 mm

Technische Beschreibung

Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E	16,6 - 17,8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B	10 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,05 mm
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Bund-Ø $d_2 \pm 1$	50 mm
Zahnhöhe Z_h	15 mm
Schnittbreite	10 mm
Bohrungs-Ø H6 d_1	27 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B	10 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A	8 mm
Bundstärke $b \pm 0,1$	7 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E	18,5 - 19,8 mm
Zähnezahl Z	18
Schaftausführung	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	$\pm 0,1$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Zerspanungsstrategie	HPC
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Scheibenfräser

