

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250625 16/11 |
| GTIN | 4062406728960 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kniehebelschraube | 259018 16 |
| Unterlegplatte | 259031 44 |
| Serie | Master Eco |
| Plattengröße | 11 mm |
| Kopflänge L ₁ | 35 mm |
| Schaftgröße | 16 mm |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1104.. |
| Kniehebel | 259015 16 |
| Funktionsbreite L ₄ | 20 mm |
| ISO-Code Halter | PDJNR/L 1616X11 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtlänge L | 85 mm |
| Feder | 259046 5 |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |