

**Garant**
**Radiusfräser, Weldonschaft, Typ: 2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	216825 2
GTIN	4062406706425
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Zur Herstellung von konvexen Radien an Bauteilen. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und eignet sich besonders für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: nein

Radiusfräsen: vorwärts

Anzahl Schneiden Z: 2

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

maximaler Ø: 22 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 35 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 120 mm

minimaler Radius: 3 mm

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschraube	219879 1 (TX15; 3Nm)
passende Wendeschneidplatte	216841 3 - 5
Innenkühlung	nein
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	120 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Auskraglänge L <sub>1</sub>	35 mm
minimaler Radius	3 mm

maximaler Ø	22 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
maximaler Radius	5 mm
Radiusfräsen	vorwärts
Schaftausführung	Weldonschaft
Werkzeugaustausch	PowerCard

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0