


Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schraube für Unterlegplatte	259027 7
Kopflänge L ₁	40 mm
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	110 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2525X16
Unterlegplatte	259033 10

Schraube für Spannpratze	259021 7
Spannpratze	259038 19
Schaftgröße	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Spannpratze Typ 19	259038 19
Schraube für Spannpratze Typ 7	259021 7
Unterlegplatte Typ 10	259033 10
Schraube für Unterlegplatte Typ 7	259027 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500