


Garant
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250614 20/11
GTIN	4062406734817
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2020X15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 38 mm

Gesamtlänge L: 97 mm

Unterlegplatte: 259033 3

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020X11

Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	34 mm
Gesamtlänge L	97 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 11
Unterlegplatte	259033 3
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500