

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUCR, für
Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Spannhöhe L ₂	15 mm
Kopflänge L ₁	31 mm
ISO-Code Halter	A16Q SVUCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Serie	Master Turn
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange