

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUCR, für
Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
ISO-Code Halter	A25R SVUCR/L16
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Serie	Master Turn
Kopflänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange