



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 070202 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MF

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MF
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Sorte	HBT130
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen