



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 11T302 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PF

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PF
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HBT020
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen