



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 060202 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MF

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HBT130

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Beschichtung	TiCN
Spanbrecher	MF
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen