

Garant**VHM-Scheibenfräser HPC, TiAlN, Ø×Breite ±0,1×k11: 50X10 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	185010 50X10
GTIN	4045197367013
Artikelklasse	11V

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich.

Satzfräser: Fräser mit gleichem Ø und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.

2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräasers eingesetzt werden.

Hinweis:

- **Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.**
- **Passende Fräsdornringe siehe Gruppe 30.**
- **Vollnuten: f_z für $a_e = 0,1 \times D$.**

Bohrungs-Ø H6 d₁: 16 mm

Zähnezahl Z: 14

Bundstärke b ±0,1: 7,2 mm

Bund-Ø d₂ ±1: 34 mm

Zahnhöhe Zh: 8 mm

Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B: 10 mm

Technische Beschreibung

Zahnhöhe Zh	8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E	18,5 - 19,8 mm
Bund-Ø d ₂ ±1	34 mm
Bohrungs-Ø H6 d ₁	16 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B	10 mm
Schnittbreite	10 mm
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Vorschub f _z in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
Bundstärke b ±0,1	7,2 mm
Zähnezahl Z	14
Schaftausführung	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	±0,1
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Zerspanungsstrategie	HPC
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Scheibenfräser