

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150608 HB7415-1 Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	TIS
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7415-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen