

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7415-1
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIS

Anzahl Wechsel/Schneiden

6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen