


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 90 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TIM
Sorte	HB7415-1
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	S
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen