

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7415-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen