

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 90 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	S

Spanbrecher	TIM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415-1
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen