

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1**

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251732 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749446 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HB7415-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 110 m/min |
| Hauptanwendung | S |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Vorschub f | 0,05 - 0,2 mm/U |
| Spanbrecher | TIS |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 2 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |