


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260052 HB7415-1 |
| GTIN          | 4062406749538   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Beschreibung**

CC.T 060204 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 110 m/min  |
| Vorschub $f$                                | 0,05 - 0,3 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten      |
| Spanbrecher                                 | TIS             |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |
| Toleranz                                    | M               |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung            | kontinuierlich                |
| Hauptanwendung              | S                             |
| Sorte                       | HB7415-1                      |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,2 - 1,5 mm                  |
| Schneidstoff                | HM                            |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |