


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T304 HB7415-1 Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415-1
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	S
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen