


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

WN.G 080408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 90 m/min

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	TIM
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen