


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte:
HB7415-1**

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260060 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749569 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 |
| Vorschub f | 0,05 - 0,3 mm/U |
| Sorte | HB7415-1 |
| Hauptanwendung | S |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 110 m/min |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Spanbrecher | TIS |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |