

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Toleranz	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7415-1

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen