

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110204 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Hauptanwendung	S
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen