

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 110304 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	TIS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen