

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	S
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Sorte	HB7415-1

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	TIS
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen