

Garant
Master Eco Klemmdrehhalter kurz PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1620F12
Feder	259046 4
Kniehebel	259015 15
Gesamtlänge L	80 mm
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 5

Kniehebelschraube	259018 14
Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	30 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter