

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110404 HU7305-1 Sorte: HU7305-1
 Spanbrecher: AM1
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM1
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Hauptanwendung	N

Sorte	HU7305-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen