


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 252064 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749880 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

WN.G 060408 HU7305-1 Sorte: HU7305-1

Spanbrecher: AM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Hauptanwendung | N |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Toleranz | M |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 400 - 700 m/min |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060408 |
| Schneidstoff | HM |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Spanbrecher | AM1 |
| Vorschub f | 0,05 - 0,6 mm/U |
| Sorte | HU7305-1 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |