


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HU7305-1 Sorte: HU7305-1

Spanbrecher: AM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mmVorschub f : 0,05 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min

Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Sorte	HU7305-1
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	AM1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen