


**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2525X12
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Feder	259046 4
Gesamtlänge L	105 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
Serie	Master Eco
Kniehebel	259015 15
Schaftgröße	25 mm

Unterlegplatte	259031 46
Kniehebelschraube	259018 15
Plattengröße	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter