


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TN.G 160408 HU7305-1 Sorte: HU7305-1
Spanbrecher: AM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM1
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Hauptanwendung	N
Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Sorte	HU7305-1

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen