


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M

Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen