


Garant**Master Eco Klemmdrehhalter kurz PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251911 16/06
GTIN	4062406734121
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 16
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Kopflänge L ₁	30 mm
Feder	259046 5
Schaftgröße	16 mm
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	80 mm
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1616F06

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Unterlegplatte	259031 47
Kniehebel	259015 16
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter