

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VG
Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen