

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNNG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen