

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120412 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen