


Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 20
Gesamtlänge L	95 mm
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2020X16
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Schraube für Spannpratze	259021 6

Unterlegplatte	259033 9
Stift	259049 8
Serie	Master Eco
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500