

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251732 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750022 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Hauptanwendung | M |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Sorte | HB7130-2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Vorschub f | 0,05 - 0,4 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 270 m/min |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schneidstoff | HM |
| Eckenradius | 0,4 mm |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Spanbrecher | VS |
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |