

**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Serie	Master Eco
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	259033 10
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schraube für Spannpratze	259021 7
Schraube für Unterlegplatte	259027 7
Spannpratze	259038 19

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2020H16
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze Typ 19	259038 19
Unterlegplatte Typ 1	259031 1
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Schraube für Spannpratze Typ 7	259021 7
Schraube für Unterlegplatte Typ 9	259025 9
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500