

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HB7130-2 Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen