


**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Schraube für Spannpratze	259021 7
Spannpratze	259038 19
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2020H16
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	259033 10
Serie	Master Eco

Plattengröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 7
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 7	259027 7
Spannpratze Typ 19	259038 19
Schraube für Spannpratze Typ 7	259021 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500