


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen